


Sample Batch and Continues dyeing

Muestras Teñido en lote y continuo

MCK



Perfect accuracy

MCK can give 0.001 gram for dyes and 0.1 gram for chemical accuracy. Ideal for sample dye machines.

Precisión perfecta

MCK puede proporcionar una precisión de 0,001 gramos para tintes y 0,1 gramos para productos químicos. Ideal para máquinas de tintes de muestra.

Robotic handling

Three stages of dye automation with robotic handling, which are weighing, dissolving and transfer. Liquid chemicals are handled in two stages; weighing and transfer. Robots handle all functions.

Manipulación robótica

Tres etapas de automatización de tintes con manipulación robótica: pesaje, disolución y transferencia. La manipulación de líquidos se realiza en dos etapas: pesaje y transferencia. Los robots manipulan todas las funciones.



Mono or Multi line

MCK is able to work with mono-line and multi-line dispensing technology. Special designed mini 3-Way valves or mini distributor can be connected to MCK to deliver sample dye machines.

Monolínea y multilínea

MCK es compatible con tecnología de dispensación monolínea y multilínea. Pueden conectarse a MCK miniválvulas de 3 vías diseñadas especialmente para alimentar máquinas de tinte de muestra.



Compact unit for both of dyes and chemicals

MCK can weight, dissolve and transfer dyes and also powder/liquid chemicals completely gravimetric. All these functions are combined in a single body.

Unidad compacta para tintes y productos químicos

MCK puede pesar, disolver y transferir tintes y también productos químicos en polvo/líquido de forma completamente gravimétrica. Todas estas funciones se combinan en un dispositivo individual.

Designed for sample production

Serving sample machines from 0.5 kg to 15 kg is not easy. These machines are small for production automation and big for lab. MCK is designed for this gap and work perfect.

Diseñado para producción de muestras

Suministrar a las máquinas de muestras cantidades de 0,5 kg a 15 kg no es tarea sencilla. Estas máquinas resultan pequeñas para automatización de la producción y grandes para laboratorios. MCK se ha diseñado para superar esta limitación con un funcionamiento impecable.

